

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 1.5/8-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 1.5/8-18
GTIN	4062406051747
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	41,275 mm
totallängd L	200 mm
Varvper tum	18
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	32 mm
Norm	DIN 376
Antal spånspår	4
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	40,1 mm
Skaftfyrkant □	24 mm
Gängdjup	103,19 mm
Antal skär Z	4
Gängstigning	1,411 mm
Gängtyp	UNEF-LH

gänga	1.5/8-18 UNEF LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp