

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 1.3/4-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 1.3/4-20
GTIN	4062406051853
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,27 mm
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	44,45 mm
totallängd L	220 mm
Varvper tum	20
Antal skär Z	4
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	43,25 mm
Skaftdiameter D _s	36 mm
Skaftfyrkant □	29 mm
Antal spånspår	4
Gängdjup	111,1 mm
Gängtyp	UN-LH

gänga	1.3/4-20 UN LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp