

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 3/4-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 3/4-16
GTIN	4062406050856
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	4
Kärnhåls-Ø	17,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	19,05 mm
Varvper tum	16
totallängd L	125 mm
Skaftdiameter D _s	14 mm
Gängstigning	1,588 mm
Norm	DIN 376
Skaftfyrcant □	11 mm
Antal skär Z	4
Gängdjup	47,63 mm
Gängtyp	UNF-LH

gänga	3/4-16 UNF LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp