

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 1.1/8-24****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 1.1/8-24
GTIN	4062406051181
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	4
Skaftdiameter D _s	22 mm
Gängdjup	71,44 mm
Skaftfyrcant □	18 mm
Gängstigning	1,058 mm
Skärmaterial	HSS E
Varvper tum	24
Kärnhåls-Ø	27,75 mm
totallängd L	180 mm
Norm	DIN 376
Antal skär Z	4
Gäng-Ø	28,575 mm
Gängtyp	UNS-LH

gänga	1.1/8-24 UNS LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp