

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: NO.10-32****Beställningsdata**

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 130046 NO.10-32 |
| GTIN | 4062406050108 |
| Artikelklass | 10N |

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|----------|
| Varvper tum | 32 |
| Skaftdiameter D _s | 6 mm |
| Antal skär Z | 3 |
| Antal spånspår | 3 |
| Gäng-Ø | 4,826 mm |
| Kärnhåls-Ø | 4,1 mm |
| Norm | DIN 371 |
| totallängd L | 70 mm |
| Skaftfyrkant □ | 4,9 mm |
| Gängdjup | 12,1 mm |
| Skärmaterial | HSS E |
| Gängstigning | 0,794 mm |
| Gängtyp | UNF-LH |

| | |
|-----------------------|--|
| gänga | 10-32 UNF LH |
| Beläggning | TiN |
| Gängnorm | ASME B1.1 |
| Toleransklass | 2B +0,10 |
| Toleransklass | 2B +0,20 |
| Toleransklass | 1B |
| Toleransklass | 2B +0,05 |
| Toleransklass | 2B |
| Toleransklass | 3B |
| Skärfasform | C |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 2xD vid bottenhål |
| Skärriktning | Vänster |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |