

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 9/16-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 9/16-16
GTIN	4062406050665
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	11 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
totallängd L	110 mm
Varvper tum	16
Gäng-Ø	14,288 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	1,588 mm
Antal skär Z	3
Antal spånsår	3
Gängdjup	35,72 mm
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	12,8 mm
Gängtyp	UN-LH

gänga	9/16-16 UN LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp