

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: NO.6-32****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 NO.6-32
GTIN	4062406050030
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	3
Varvper tum	32
totallängd L	56 mm
Gängdjup	8,8 mm
Kärnhåls-Ø	2,77 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	3,505 mm
Norm	DIN 371
Skafftyrkant □	3 mm
Gängstigning	0,794 mm
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D _s	4 mm
Gängtyp	UNC-LH

gänga	6-32 UNC LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp