

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 7/8-24****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 7/8-24
GTIN	4062406050931
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	22,225 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	4
Gängdjup	55,56 mm
Gängstigning	1,058 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	18 mm
Antal spånspår	4
totallängd L	140 mm
Varvper tum	24
Skaftfyrcant □	14,5 mm
Kärnhåls-Ø	21,2 mm
Norm	DIN 376
Gängtyp	UNS-LH

gänga	7/8-24 UNS LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp