

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 3/8-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 3/8-16
GTIN	4062406050443
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Varvper tum	16
Gäng-Ø	9,525 mm
Norm	DIN 371
totallängd L	100 mm
Antal skär Z	3
Gängstigning	1,588 mm
Kärnhåls-Ø	7,95 mm
Skaftdiameter D _s	10 mm
Gängdjup	23,83 mm
Skaftfyrkant □	8 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspar	3
Gängtyp	UNC-LH

gänga	3/8-16 UNC LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp