

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: NO.10-40****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 NO.10-40
GTIN	4062406050085
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
Kärnhåls-Ø	4,2 mm
Gängdjup	12,1 mm
Gängstigning	0,635 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	4,826 mm
totallängd L	70 mm
Varvper tum	40
Skaftfyrcant □	4,9 mm
Norm	DIN 371
Gängtyp	UNS-LH

gänga	10-40 UNS LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp