

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: NO.8-32****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 NO.8-32
GTIN	4062406050054
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	4,166 mm
Gängdjup	10,4 mm
Antal spånspår	3
Gängstigning	0,794 mm
Varvper tum	32
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	3,42 mm
Antal skär Z	3
Skafftyrkant □	3,4 mm
totallängd L	63 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	4,5 mm
Gängtyp	UNC-LH

gänga	8-32 UNC LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp