

Garant**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, Typ: 3.1/2-8****Beställningsdata**

Ordernummer	130050 3.1/2-8
GTIN	4062406052843
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	10
Antal spånspår	10
Skärmaterial	HSS
Skaftfyrkant <input type="checkbox"/>	39 mm
totallängd L	160 mm
Gängstigning	3,175 mm
Gängdjup	133,35 mm
Skaftdiameter D _s	50 mm
Varvper tum	8
Gäng-Ø	88,9 mm
Kärnhåls-Ø	85,9 mm
Gängtyp	UN
gänga	3.1/2-8 UN

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp