

**Garant****Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, Typ: 2.1/4-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130050 2.1/4-14
GTIN	4062406052249
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	HSS
Gängdjup	85,73 mm
Gäng-Ø	57,15 mm
Kärnhåls-Ø	55,5 mm
Gängstigning	1,814 mm
Antal spånspår	6
Skaftfyrkant □	35 mm
totallängd L	160 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	45 mm
Varvper tum	14
Antal skär Z	6
Gängtyp	UNS
gänga	2.1/4-14 UNS

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp