

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 7/16-28****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 7/16-28
GTIN	4062406050467
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 376
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	0,907 mm
Gängdjup	27,78 mm
Kärnhåls-Ø	10,35 mm
Skaftdiameter D _s	9 mm
Skaftfyrcant □	7 mm
Antal spånspår	3
totallängd L	110 mm
Gäng-Ø	11,112 mm
Antal skär Z	3
Varvper tum	28
Gängtyp	UNEF-LH

gänga	7/16-28 UNEF LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp