

**Garant****Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, Typ: 3.3/4-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130050 3.3/4-14
GTIN	4062406052911
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	180 mm
Kärnhåls-Ø	93,6 mm
Antal skär Z	10
Varvper tum	14
Skärmaterial	HSS
Gängstigning	1,814 mm
Gängdjup	142,88 mm
Gäng-Ø	95,25 mm
Skaftfyrkant □	44 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	56 mm
Antal spånspår	10
Gängtyp	UNS
gänga	3.3/4-14 UNS

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp