

Garant**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, Typ: 2.1/4-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130050 2.1/4-18
GTIN	4062406052225
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	6
Varvper tum	18
Skärmaterial	HSS
Kärnhåls-Ø	55,75 mm
totallängd L	160 mm
Antal skär Z	6
Gängdjup	85,73 mm
Skafftyrkant □	35 mm
Skaftdiameter D _s	45 mm
Gängstigning	1,411 mm
Gäng-Ø	57,15 mm
Gängtyp	UNS
gänga	2.1/4-18 UNS

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängttapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp