

Garant**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, Typ: 4.3/4-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130050 4.3/4-12
GTIN	4062406053215
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängdjup	180,975 mm
Antal spånspår	12
Skafftyrkant □	44 mm
Skaftdiameter D _s	56 mm
Gäng-Ø	120,65 mm
Antal skär Z	12
Kärnhåls-Ø	118,7 mm
Varvper tum	12
Skärmaterial	HSS
totallängd L	180 mm
Gängstigning	2,11 mm
Gängtyp	UN
gänga	4.3/4-12 UN

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp