

Garant**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, Typ: 3.3/4-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130050 3.3/4-18
GTIN	4062406052898
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	95,25 mm
Skärmaterial	HSS
Antal spånspår	10
Varvper tum	18
totallängd L	180 mm
Kärnhåls-Ø	94 mm
Gängstigning	1,411 mm
Gängdjup	142,88 mm
Antal skär Z	10
Skaftdiameter D _s	56 mm
Skaftfyrcant □	44 mm
Gängtyp	UNS
gänga	3.3/4-18 UNS

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp