

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: NO.5-40****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 NO.5-40
GTIN	4062406050016
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	3,5 mm
Gängdjup	7,9 mm
Gäng-Ø	3,175 mm
Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS E
Varvper tum	40
Gängstigning	0,635 mm
Skaftfyrkant □	2,7 mm
Kärnhåls-Ø	2,59 mm
totallängd L	56 mm
Norm	DIN 371
Antal spånspår	3
Gängtyp	UNC-LH

gänga	5-40 UNC LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp