

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, Typ: 2.1/8-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130051 2.1/8-12
GTIN	4062406053314
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	54 mm
Skaftdiameter D _s	40 mm
Kärnhåls-Ø	52 mm
Antal spånspår	6
Skärmaterial	HSS
Gängdjup	80,96 mm
Antal skär Z	6
Skaftfyrcant □	32 mm
Varvper tum	12
totallängd L	140 mm
Gängstigning	2,11 mm
Gängtyp	UN-LH
gänga	2.1/8-12 UN LH

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp