

**Garant****Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, Typ: 3-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130050 3-14
GTIN	4062406052621
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	HSS
Skaftfyrkant □	39 mm
totallängd L	160 mm
Antal skär Z	8
Kärnhåls-Ø	74,5 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	50 mm
Gäng-Ø	76,2 mm
Gängstigning	1,814 mm
Varvper tum	14
Gängdjup	114,3 mm
Antal spånspår	8
Gängtyp	UNS
gänga	3-14 UNS

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp