

Garant**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, Typ: 3.3/4-8****Beställningsdata**

Ordernummer	130050 3.3/4-8
GTIN	4062406052942
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	3,175 mm
Antal skär Z	10
Kärnhåls-Ø	92,3 mm
Antal spånspår	10
Skaftdiameter D _s	56 mm
totallängd L	180 mm
Varvper tum	8
Gängdjup	142,88 mm
Skärmaterial	HSS
Gäng-Ø	95,25 mm
Skaftfyrcant □	44 mm
Gängtyp	UN
gänga	3.3/4-8 UN

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp