

Garant**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, Typ: 4.5/8-12****Beställningsdata**

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 130050 4.5/8-12 |
| GTIN | 4062406053185 |
| Artikelklass | 10N |

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|-------------|
| Kärnhåls-Ø | 115,5 mm |
| Skärmaterial | HSS |
| Gängstigning | 2,11 mm |
| Gängdjup | 176,2 mm |
| Skaftdiameter D _s | 56 mm |
| Varvper tum | 12 |
| totallängd L | 180 mm |
| Antal skär Z | 12 |
| Skaftfyrkant □ | 44 mm |
| Gäng-Ø | 117,5 mm |
| Antal spånspår | 12 |
| Gängtyp | UN |
| gänga | 4.5/8-12 UN |

| | |
|-----------------------|---|
| Beläggning | obelagd |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | ASME B1.1 |
| Toleransklass | 2B +0,10 |
| Toleransklass | 2B +0,20 |
| Toleransklass | 1B |
| Toleransklass | 2B +0,05 |
| Toleransklass | 2B |
| Toleransklass | 3B |
| Skärfasform | C |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål |
| Skärriktning | Höger |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |