

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN,
Typ: 2.5/8-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130056 2.5/8-12
GTIN	4062406055844
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal spånspar	6
Skafftyrkant □	39 mm
Skaftdiameter D _s	50 mm
Antal skär Z	6
Gängdjup	100 mm
Gängstigning	2,11 mm
Kärnhåls-Ø	64,7 mm
Skärmaterial	HSS
Varvper tum	12
Gäng-Ø	66,675 mm
totallängd L	160 mm
Gängtyp	UN-LH
gänga	2.5/8-12 UN LH

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp