

**Garant****Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN, Typ: 4-4****Beställningsdata**

Ordernummer	130055 4-4
GTIN	4062406055301
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	HSS
Varvper tum	4
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	56 mm
Gäng-Ø	101,6 mm
Antal skär Z	12
Antal spånspar	12
totallängd L	180 mm
Gängdjup	152,4 mm
Skaftfyrkant □	44 mm
Kärnhåls-Ø	95,11 mm
Gängstigning	6,35 mm
Gängtyp	UNC
gänga	4-4 UNC

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp