

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN,
Typ: 2.1/2-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130056 2.1/2-18
GTIN	4062406055752
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal spånspar	6
Varvper tum	18
Kärnhåls-Ø	62,3 mm
Skafftyrkant □	39 mm
Gäng-Ø	63,5 mm
Skaftdiameter D _s	50 mm
Gängdjup	95,25 mm
Antal skär Z	6
totallängd L	160 mm
Gängstigning	1,411 mm
Skärmaterial	HSS
Gängtyp	UNS-LH
gänga	2.1/2-18 UNS LH

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp