

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN,
Typ: 2.3/4-16****Beställningsdata**

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 130056 2.3/4-16 |
| GTIN | 4062406055882 |
| Artikelklass | 10N |

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|----------------|
| Antal spånspår | 8 |
| Antal skär Z | 8 |
| Skaftfyrkant □ | 39 mm |
| Gängstigning | 1,588 mm |
| Kärnhåls-Ø | 68,35 mm |
| Varvper tum | 16 |
| Skaftdiameter D _s | 50 mm |
| Skärmaterial | HSS |
| Gängdjup | 104,78 mm |
| totallängd L | 160 mm |
| Gäng-Ø | 69,85 mm |
| Gängtyp | UN-LH |
| gänga | 2.3/4-16 UN LH |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Beläggning | TiN |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | ASME B1.1 |
| Toleransklass | 2B +0,10 |
| Toleransklass | 2B +0,20 |
| Toleransklass | 1B |
| Toleransklass | 2B +0,05 |
| Toleransklass | 2B |
| Toleransklass | 3B |
| Skärfasform | C |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål |
| Skärriktning | Vänster |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |