

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN,  
Typ: 2.5/8-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130056 2.5/8-16
GTIN	4062406055837
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	50 mm
Gängstigning	1,588 mm
totallängd L	160 mm
Antal skär Z	6
Skärmaterial	HSS
Skaftfyrkant □	39 mm
Gäng-Ø	66,675 mm
Gängdjup	100 mm
Varvper tum	16
Antal spånspår	6
Kärnhåls-Ø	65,15 mm
Gängtyp	UN-LH
gänga	2.5/8-16 UN LH

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp