

**Garant****Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN, Typ: 3.1/4-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130055 3.1/4-14
GTIN	4062406054984
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	8
Gäng-Ø	82,55 mm
Skärmaterial	HSS
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	50 mm
Kärnhåls-Ø	81 mm
Skaftfyrcant □	39 mm
Antal skär Z	8
Gängdjup	123,83 mm
totallängd L	160 mm
Varvper tum	14
Gängstigning	1,814 mm
Gängtyp	UNS
gänga	3.1/4-14 UNS

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängttapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp