

**Garant****Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN, Typ: 2.1/4-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130055 2.1/4-16
GTIN	4062406054496
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	57,15 mm
Gängdjup	85,73 mm
Antal spånspår	6
Kärnhåls-Ø	55,65 mm
Skärmaterial	HSS
Varvper tum	16
totallängd L	160 mm
Gängstigning	1,588 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	45 mm
Antal skär Z	6
Skaftfyrcant □	35 mm
Gängtyp	UN
gänga	2.1/4-16 UN

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängttapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp