

Garant**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN, Typ: 5-14****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 130055 5-14 |
| GTIN | 4062406055523 |
| Artikelklass | 10N |

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|-----------|
| Antal skär Z | 12 |
| Skaftfyrkant □ | 44 mm |
| Gäng-Ø | 127 mm |
| Varvper tum | 14 |
| Antal spånspår | 12 |
| Skärmaterial | HSS |
| Kärnhåls-Ø | 125,35 mm |
| Gängstigning | 1,8 mm |
| totallängd L | 180 mm |
| Skaftdiameter D _s | 56 mm |
| Gängdjup | 190,5 mm |
| Gängtyp | UNS |
| gänga | 5-14 UNS |

| | |
|-----------------------|---|
| Beläggning | TiN |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | ASME B1.1 |
| Toleransklass | 2B +0,10 |
| Toleransklass | 2B +0,20 |
| Toleransklass | 1B |
| Toleransklass | 2B +0,05 |
| Toleransklass | 2B |
| Toleransklass | 3B |
| Skärfasform | C |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål |
| Skärriktning | Höger |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |