

Garant**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN, Typ: 4.1/2-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130055 4.1/2-14
GTIN	4062406055400
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängdjup	171,45 mm
Kärnhåls-Ø	112,65 mm
totallängd L	180 mm
Gäng-Ø	114,3 mm
Varvper tum	14
Skärmaterial	HSS
Antal spånspår	12
Antal skär Z	12
Skaftdiameter D _s	56 mm
Gängstigning	1,814 mm
Skaftfyrcant □	44 mm
Gängtyp	UNS
gänga	4.1/2-14 UNS

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp