

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, Typ: 4.1/4-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130051 4.1/4-14
GTIN	4062406054212
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	12
totallängd L	180 mm
Gängstigning	1,814 mm
Antal skär Z	12
Skärmaterial	HSS
Skaftfyrkant □	44 mm
Gängdjup	161,925 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	56 mm
Varvper tum	14
Kärnhåls-Ø	106,3 mm
Gäng-Ø	107,95 mm
Gängtyp	UNS-LH
gänga	4.1/4-14 UNS LH

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp