

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål,
obelagd, Typ: 3.1/8-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130051 3.1/8-12
GTIN	4062406053819
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	77,4 mm
totallängd L	160 mm
Skärmaterial	HSS
Skaftfyrkant □	39 mm
Gäng-Ø	79,375 mm
Antal spånspår	8
Skaftdiameter D _s	50 mm
Gängstigning	2,11 mm
Gängdjup	119 mm
Antal skär Z	8
Varvper tum	12
Gängtyp	UN-LH
gänga	3.1/8-12 UN LH

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp