

Garant**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN, Typ: 3.1/4-4****Beställningsdata**

Ordernummer	130055 3.1/4-4
GTIN	4062406055028
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

totallängd L	160 mm
Varvper tum	4
Skaftdiameter D _s	50 mm
Kärnhåls-Ø	76,06 mm
Gängdjup	123,83 mm
Skaftfyrcant □	39 mm
Antal skär Z	8
Gäng-Ø	82,55 mm
Gängstigning	6,35 mm
Skärmaterial	HSS
Antal spånspår	8
Gängtyp	UNC
gänga	3.1/4-4 UNC

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp