

Garant**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN, Typ: 4.1/4-10****Beställningsdata**

Ordernummer	130055 4.1/4-10
GTIN	4062406055363
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	2,54 mm
Skärmaterial	HSS
Gäng-Ø	107,95 mm
Skaftdiameter D _s	56 mm
Antal skär Z	12
Gängdjup	161,925 mm
Varvper tum	10
totallängd L	180 mm
Skaftfyrkant □	44 mm
Antal spånspår	12
Kärnhåls-Ø	105,6 mm
Gängtyp	UNS
gänga	4.1/4-10 UNS

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp