

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN,  
Typ: 2.1/8-8****Beställningsdata**

Ordernummer	130056 2.1/8-8
GTIN	4062406055585
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	3,175 mm
totallängd L	140 mm
Gäng-Ø	54 mm
Varvper tum	8
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	40 mm
Skärmaterial	HSS
Gängdjup	80,96 mm
Skaftfyrkant □	32 mm
Antal spånspår	6
Kärnhåls-Ø	51 mm
Antal skär Z	6
Gängtyp	UN-LH
gänga	2.1/8-8 UN LH

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp