

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, Typ: 3-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130051 3-16
GTIN	4062406053741
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	50 mm
Gängdjup	114,3 mm
total längd L	160 mm
Antal skär Z	8
Skärmaterial	HSS
Kärnhåls-Ø	74,7 mm
Gäng-Ø	76,2 mm
Antal spånspår	8
Gängstigning	1,588 mm
Varvper tum	16
Skaftfyrkant □	39 mm
Gängtyp	UN-LH
gänga	3-16 UN LH

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp