

Garant**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN, Typ: 2.3/4-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130055 2.3/4-14
GTIN	4062406054762
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,814 mm
Antal spånspår	8
Antal skär Z	8
totallängd L	160 mm
Gängdjup	104,78 mm
Skaftfyrkant □	39 mm
Gäng-Ø	69,85 mm
Varvper tum	14
Kärnhåls-Ø	68,25 mm
Skaftdiameter D _s	50 mm
Skärmaterial	HSS
Gängtyp	UNS
gänga	2.3/4-14 UNS

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp