

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN,
Typ: 3.3/4-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130056 3.3/4-14
GTIN	4062406056308
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	95,25 mm
Varvper tum	14
Gängstigning	1,814 mm
Skärmaterial	HSS
Antal skär Z	10
totallängd L	180 mm
Skaftfyrkant □	44 mm
Antal spånspår	10
Gängdjup	142,88 mm
Skaftdiameter D _s	56 mm
Kärnhåls-Ø	93,6 mm
Gängtyp	UNS-LH
gänga	3.3/4-14 UNS LH

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp