

Garant**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN, Typ: 4.1/4-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130055 4.1/4-14
GTIN	4062406055349
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	107,95 mm
Antal skär Z	12
Skafftyrkant □	44 mm
totallängd L	180 mm
Kärnhåls-Ø	106,3 mm
Skärmaterial	HSS
Antal spånspår	12
Gängstigning	1,814 mm
Varvper tum	14
Skaftdiameter D _s	56 mm
Gängdjup	161,925 mm
Gängtyp	UNS
gänga	4.1/4-14 UNS

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängttapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp