

**Garant****Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN, Typ: 4-14****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 130055 4-14   |
| GTIN         | 4062406055264 |
| Artikelklass | 10N           |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 56 mm    |
| Antal skär Z                 | 12       |
| Skafftyrkant □               | 44 mm    |
| Varvper tum                  | 14       |
| totallängd L                 | 180 mm   |
| Antal spånspår               | 12       |
| Gängstigning                 | 1,814 mm |
| Gängdjup                     | 152,4 mm |
| Gäng-Ø                       | 101,6 mm |
| Skärmaterial                 | HSS      |
| Kärnhåls-Ø                   | 100 mm   |
| Gängtyp                      | UNS      |
| gänga                        | 4-14 UNS |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Beläggning            | TiN   |
| Flankvinkel           | 60 grad   |
| Gängnorm              | ASME B1.1   |
| Toleransklass         | 2B +0,10  |
| Toleransklass         | 2B +0,20  |
| Toleransklass         | 1B  |
| Toleransklass         | 2B +0,05  |
| Toleransklass         | 2B  |
| Toleransklass         | 3B  |
| Skärfasform           | C   |
| Skaft                 | Cylindriskt skaft med h9                            |
| Invändig              | nej   |
| Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål<br>och genomgående hål |
| Skärriktning          | Höger   |
| Typ av gängverktyg    | Maskingängttapp för<br>konventionell bearbetning    |
| Färgring              | Utan  |
| Produktslag           | Gängtapp  |