

**Garant****Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN, Typ: 3.1/8-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130055 3.1/8-16
GTIN	4062406054939
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	79,375 mm
Antal spånspår	8
Gängstigning	1,588 mm
Kärnhåls-Ø	77,85 mm
Skärmaterial	HSS
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	50 mm
Gängdjup	119 mm
Skaffyrkant □	39 mm
Antal skär Z	8
totallängd L	160 mm
Varvper tum	16
Gängtyp	UN
gänga	3.1/8-16 UN

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp