

**Garant****Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN, Typ: 4.5/8-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130055 4.5/8-16
GTIN	4062406055431
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängdjup	176,21 mm
Skaftfyrkant □	44 mm
Varvper tum	16
Kärnhåls-Ø	116 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	56 mm
totallängd L	180 mm
Skärmaterial	HSS
Antal skär Z	12
Antal spånspår	12
Gängstigning	1,59 mm
Gäng-Ø	117,5 mm
Gängtyp	UN
gänga	4.5/8-16 UN

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängttapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp