

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN,  
Typ: 3.3/4-4****Beställningsdata**

Ordernummer	130056 3.3/4-4
GTIN	4062406056346
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	HSS
Gäng-Ø	95,25 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	56 mm
Antal skär Z	10
Skaftfyrkant □	44 mm
Gängdjup	142,88 mm
Kärnhåls-Ø	88,76 mm
Varvper tum	4
Gängstigning	6,35 mm
totallängd L	180 mm
Antal spånspår	10
Gängtyp	UNC-LH
gänga	3.3/4-4 UNC LH

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp