

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN,
Typ: 2.5/16-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130056 2.5/16-16
GTIN	4062406055684
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Varvper tum	16
Gängdjup	88,11 mm
Skaftfyrcant □	35 mm
Skärmaterial	HSS
Gäng-Ø	58,737 mm
totallängd L	160 mm
Skaftdiameter D _s	45 mm
Antal spånspår	6
Antal skär Z	6
Gängstigning	1,588 mm
Kärnhåls-Ø	57,3 mm
Gängtyp	UNS-LH
gänga	2.5/16-16 UNS LH

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp