

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN,
Typ: 5-10****Beställningsdata**

Ordernummer	130056 5-10
GTIN	4062406056674
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	2,54 mm
Gängdjup	190,5 mm
Skafftyrkant □	44 mm
Antal skär Z	12
Antal spånsår	12
Kärnhåls-Ø	124,7 mm
Skaftdiameter D _s	56 mm
Gäng-Ø	127 mm
Skärmaterial	HSS
totallängd L	180 mm
Varvper tum	10
Gängtyp	UNS-LH
gänga	5-10 UNS LH

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp