

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN,  
Typ: 5-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130056 5-14
GTIN	4062406056650
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Varvper tum	14
Antal skär Z	12
Antal spånspår	12
Gängdjup	190,5 mm
Gäng-Ø	127 mm
totallängd L	180 mm
Kärnhåls-Ø	125,35 mm
Skafftyrkant □	44 mm
Gängstigning	1,8 mm
Skärmaterial	HSS
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	56 mm
Gängtyp	UNS-LH
gänga	5-14 UNS LH

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp