

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN,
Typ: 5-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130056 5-16
GTIN	4062406056643
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Varvper tum	16
Skaftdiameter D _s	56 mm
Skaftfyrcant □	44 mm
totallängd L	180 mm
Kärnhåls-Ø	125,5 mm
Antal skär Z	12
Gängstigning	1,59 mm
Gängdjup	190,5 mm
Skärmaterial	HSS
Gäng-Ø	127 mm
Antal spånspår	12
Gängtyp	UN-LH
gänga	5-16 UN LH

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp