

**HOLEX®****Weldonhållare form AD, SK 40 kort, Spännhylsa D1: 40 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300200 40
GTIN	4045197700919
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:**

Med Balluffchip-hål.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308810 – 308830.

Norm: DIN 6359

Hållare norm: DIN 69871

Hållare norm: ISO 7388-1

Form: AD

Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min<sup>-1</sup>

Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3 µm

utkragningslängd A-mått: 120 mm

Utvändig-Ø D: 80 mm

Reservspännskruv 309900: 32

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	120 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	40 mm
Reservspännskruv 309900	32
Utvändig-Ø D	80 mm

fäste	SK 40 kort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC

## Tillbehör

Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK	308810 40
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308720 40
	308700 40

Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 40

Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK

308812 40

Dragtapp 45° tätad passar för konor 40

308760 40

Chucknyckel för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK

308820 40

Dragtappar tätad passar för konor 40

308635 40

Dragtappar tätad, form B passar för konor 40

308650 40

Dragtappar tätad, form B passar för konor 40

308620 40

Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40

308630 40

Chucknyckel för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK

308830 40

Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40

308605 40

Dragtapp 90° tätad passar för konor 40

308790 40

Dragtapp 90° tätad passar för konor 40

308795 40

Dragtappar tätad, form A passar för konor 40

308610 40

Dragtappar Mazak, tätad, form A passar för konor 40M

308670 40M